

品番：EA159SR-1

品名：21,000spm/1.0～3.2mm エアーやすり



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/21 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0582ページ		



仕様

全長	250mm	ホース長	1.4m
付属品	ダイヤモンドやすり(2・4・6mm×各1本)、 1mm・3mm軸用チャック、 六角棒レンチ	ストローク	0.5～1mm
使用コンプレッサー	2HP以上	適応やすり	丸軸径1～3.2mm (ショートタイプ)
重量	570g	吸入口	Rc(PT)1/4"
ストローク数	21,000spm	使用圧力	0.63MPa
エアー消費量	141L/min	騒音値	93dB
プラグ付			
エアーやすりをお使い頂ければ、さらに効率的に作業を進めることができます。			
EA826VM-11～128のショートタイプダイヤモンドやすりが使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.