

品番：EA159SR-1

品名：21,000spm/1.0～3.2mm エアーやすり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 36,400円(税抜) / 40,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 36,400円(税抜) / 40,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/23 11:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0582ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---|-------|-------------------------|
| 全長 | 250mm | ホース長 | 1.4m |
| 付属品 | ダイヤモンドやすり(2・4・6mm×各1本)、 1mm・3mm軸用チャック、 六角棒レンチ | ストローク | 0.5～1mm |
| 使用コンプレッサー | 2HP以上 | 適応やすり | 丸軸径1～3.2mm (ショートタイプ) |
| 重量 | 570g | 吸入口 | Rc(PT)1/4" |
| ストローク数 | 21,000spm | 使用圧力 | 0.63MPa |
| エアー消費量 | 141L/min | 騒音値 | 93dB |
| プラグ付 | | | |
| エアーやすりをお使い頂ければ、さらに効率的に作業を進めることができます。 | | | |
| EA826VM-11～128のショートタイプダイヤモンドやすりが使用できます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.