品番: EA159SR-1

品名: 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり



販売価格	<b>34,400円</b> (税抜)/ 37,840円(税込)				
カタログ価 格	34,400円(税抜)/37,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/12/15 19:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0592ページ				



## 仕様

全長	250mm	ホース長	1.4m
付属品	ダイヤモンドヤスリ(2・4・6mm×各1本)、 1mm・3mm軸用チャック、 六角棒レンチ	ストローク	0.5~1mm
使用コンプレッサー	2HP以上	適応やすり	丸軸径1~3.2mm (ショートタイプ)
重量	570g	吸入口	Rc(PT)1/4"
ストローク数	21,000spm	使用圧力	0.63MPa
エアー消費量	141L/min	騒音値	93dB

## プラグ付

エアーヤスリをお使い頂ければ、さらに効率的に作業を進めることができます。

EA826VM-11~-128のショートタイプダイヤモンドやすりが使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.