

品番 : EA161SA

品名 : 10,000spm/200mm エアーソー



販売価格	17,400円(税抜)／19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜)／19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1041ページ		



仕様

使用圧力	0.64MPa	ストローク長	9.5mm
使用コンプレッサー	1.5～2.2kw	吸入口	Rc(PT)1/4"
切断能力	スチール:1.2mm、アルミ:1.0mm	替刃	EA161LN-124,-132
全長	200mm	重量	640g
付属品	鋸刃(24T・32T×各5枚)、オイラー、スペルアダプター	エアー消費量	170L/min
ストローク数	10,000spm	ケースサイズ	340×200×60mm
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.