


品番：EA161SA

品名：10,000spm/200mm エアーソーキット



販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/23 10:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



仕様

使用圧力	0.64MPa	ストローク長	9.5mm
使用コンプレッサー	1.5~2.2kw	吸入口	Rc(PT)1/4"
切断能力	スチール:1.2mm、アルミ:1.0mm	替刃	EA161LN-124、-132
全長	200mm	重量	640g
付属品	鋸刃(24T・32T×各5枚)、オイル、スイベルアダプター	エアー消費量	170L/min
ストローク数	10,000spm	ケースサイズ	340×200×60mm
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.