


品番 : EA162A-2

品名 : 16,000rpm / 75mm エアーサンダー(マジック式)



販売価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/04 06:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0997ページ		



## 仕様

全長	153mm	重量	800g
パッドサイズ	φ 75mm	使用圧力	0.62MPa
エアー消費量	142L/min	吸入口	Rc(PT)1/4"
無負荷回転数	16,000rpm	使用コンプレッサー	2.2kw
振動値(3軸合成値)	2.5m/s <sup>2</sup>	騒音値	96dB
替ディスク	EA162KT-40A～-400A、-40～-400	フード幅	86mm
マジック式			
プラグ付			
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。			

## 代替品

A photograph of the EA162A-2 air sander, showing its compact and portable design.	品番 EA162A コメント
---	----------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.