

品番 : EA162DK-2

品名 : 12,000rpm/100mm エア-アングルラインダ-



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1038ページ		



#### 仕様

メーカー	空研	型番	KAG-40
用途	あらゆる金属研磨・バリ取り作業に	全長	190mm
全高	83mm	重量	1kg
使用圧力	0.6MPa	使用コンプレッサー	2.2kw
エア-消費量	350L/min	無負荷回転数	12,000rpm
吸入口	Rc(PT)1/4"	適合砥石	直径:100mm、穴径:15mm
砥石取付ねじサイズ	M10×P1.5	使用エア-ホース	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM 六角棒スパナ5mm 専用板スパナ(2種類)×各1個		

始動スイッチ:レバー式

サイレンサー内蔵式

側方排気

手に優しい樹脂製グリップカバー付き

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.