

品番：EA162DN

品名：180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー



販売価格	48,300円(税抜)／ 53,130円(税込)		
カタログ価格	48,300円(税抜)／53,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/19 18:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1038ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	AG-70AG
適合砥石	直径:180mm 穴径:22mm	無負荷回転数	6, 500rpm
全長	270mm	重量	3.3kg
エアー消費量	700L/min	振動値(3軸合成値)	4m/s2
吸入口	Rc3/8”	使用コンプレッサー	5.6kW
使用圧力	0.6MPa	使用ホース内径	9.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM 固定スパナ:17Hex ピンスパナ		
始動スイッチ:グリップ式			
金属研磨作業やバリ取り作業に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.