

品番：EA162KG-10

品名：9,500rpm/108mm エア-式ミニワックスホ[®] リッシャー



販売価格	37,500円(税抜)／ 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜)／41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/15 00:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

全長	157mm	重量	1.0kg
エアー消費量	380L/min	無負荷回転数	9, 500rpm
吸入口	Rc(PT)1/4”	パッド径	108mm
使用圧力	0.6～0.8MPa	使用コンプレッサー	2.2kw
円滑な偏心運動により均一なワックスがけが簡単にできます。			
消音機構内蔵			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.