品番: EA162KN

品名:75mm エアーマルチミニサンダー



販売価格	53,200円(税抜) / 58,520円(税込)				
カタログ価 格	53,200円(税抜)/58,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/20 00:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1037ページ				











カタログ訂正

24/10/22 ●回転数 誤:6000rpm 正:6500rpm (No.55、56 訂正フラグ有)

仕様

メーカー	空研	型番	MRS-35	
使用ペーパーサイズ	φ75mm	オービットダイヤ	5mm (デュアルアクションで使用の場合)	
無負荷回転数	6,500rpm	全長	204mm	
全高	86mm	重量	820g	
エアー消費量	450L/min	騒音値レベル	81.5dB	
振動値(3軸合成値)	シングル:4.1m/s2 ダブル:3.4m/s2	吸入口	Rc1/4"	
使用コンプレッサー	2.2kW	使用圧力	0.6MPa	
ホース内径	6.5mm	回転数	6,000rpm	
パッド動作	シングル・デュアル	付属品	カップリングプラグ20PM 板スパナ:11×17Hex両口 75mmスポンジパッド(中目・細目)各1 枚 75mm羊毛バフ1枚	
非吸塵式				

独自のシングルダブルアクションの切り換え機能

小型・軽量・パワフルで研削力が強い

排気方向を自由に変えることができる

サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド

手元で回転調整が容易にできるレギュレーターを内蔵

棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能

シングル回転(疑似)で色はぎ・ポリシング、ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業、デュアルにしてフェザーエッジング、ブツ取り磨き作業に

マジック式

代替品



品番 EA162A-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.