


品番 : EA162KS-80A

品名 : #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 330円(税抜)／363円(税込) | | |
| カタログ価格 | 330円(税抜)／363円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2026/02/04 06:08現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0966ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|-----|------------------|
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HNAD |
| 商品名 | ハイピッチペーパーHN | 用途 | 金属、木工、その他各種研磨作業用 |
| 粒度 | #80 | 直径 | φ50mm |
| 基材 | Cw | 砥粒 | AA |
| 穴形状 | 穴無 | 接着剤 | R/G |
| 入数 | 10枚 | | |

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なくロングライフ

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用しています。

乾式研磨に向きます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.