


品番 : EA162KW-60

品名 : #60/125mm 穴付テイスクペ[°]-ハ[°]-(マジック式/50枚)



販売価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
カタログ価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/04 04:37現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	0968ページ		



仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HNJD
商品名	ハイピッチペーパーHN	用途	金属、木工、その他各種研磨作業用
粒度	#60	直径	φ125mm
基材	Cw	砥粒	AA
穴形状	穴有	入数	50枚
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ			
目詰まりが少なくロングライフ			
薄手で柔軟な使用感			
熱に強い接着剤を使用しています。			
乾式研磨のみ対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.