

品番 : EA162MC

品名 : 12,000rpm/75x100mm エアーサンダー/吸塵式



販売価格	46,000円(税抜)／50,600円(税込)		
カタログ価格	46,000円(税抜)／50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	3M	型番	20431
吸塵タイプ			
全長	143mm	重量	720g
エアー消費量	480L/min	吸入口	Rc(PT)1/4"
回転数	10,000rpm	最大使用圧力	0.62MPa
パッドサイズ	75×100mm	回転方式	オービタル
付属品	ディスクパッド(EA162MA-11)、レンチ、潤滑油、カプラー(20PM)、集塵用フィルターバック(EA162MA-21)		

吸塵タイプは、コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。

用途	塗装前の下地調整、木工表面研磨作業などに。		
----	-----------------------	--	--

代替品

	品番 EA162KK コメント メーカー違い仕様ご確認下さい。
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.