


品番：EA162NY

品名：58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー



販売価格	43,000円(税抜)／ 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1038ページ		



ハイパワーでコンパクト!!100mmグラインダーでは届かない場所に

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	GR-M58(75)KS
スイッチ方式	スロットル式	無負荷回転数	12500rpm
使用圧力	0.6MPa	エアー消費量	540L/min
全長	160mm	握り部分厚み	36mm
重量	540g	吸入口	Rc1/4”
騒音値	85db	スピンドル径	M6×1.0
適合砥石(直径×穴径)	58×9.53mm 75×9.53mm	付属品	58mm用保護カバー×1 75mm用保護カバー×1 58mm用オイルナット×1 75mm用オイルナット×1 75mm用オイルワッシャ×1 六角レンチ(対辺5mm、3mm)×各1 エアープラグ(R1/4”)×1 オイル(20ml)×1

軽量コンパクトで作業時の負担が少なく、狭い場所での研磨や研削作業に使用できます。
レバーを握り続ける必要がないスロットル式
ガンガン削っても止まらないハイパワー

砥石交換はスパナ不要のスピンドルロック仕様
消音フィルター付きでハイパワーでも静か
替ディスクはEA809EK-80A～-120A、EA809EL-80A～120A、EA809EH-40A～-120A、EA809EJ-80A～-120Aを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.