品番: EA162NY

品名:58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー



販売価格	43,000円(税抜)/47,300円(税込)				
カタログ価 格	43,000円(税抜)/47,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 04:39現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1038ページ				







ハイパワーでコンパクト!!100mmグラインダーでは届かない場所に

仕様

メーカー	ニューレジストン (NRS)	型番	GR-M58(75)KS
スイッチ方式	スロットル式	無負荷回転数	12500rpm
使用圧力	0.6MPa	エアー消費量	540L/min
全長	160mm	握り部分厚み	36mm
重量	540g	吸入口	Rc1/4"
騒音値	85db	スピンドル径	M6×1.0
適合砥石(直径×穴径)	58×9.53mm 75×9.53mm	付属品	58mm用保護カバー×1 75mm用保護カバー×1 58mm用ホイルナット×1 75mm用ホイルナット×1 75mm用ホイルワッシャ×1 六角レンチ(対辺5mm、3mm)×各1 エアープラグ(R1/4¥")×1 オイル(20ml)×1

軽量コンパクトで作業時の負担が少なく、狭い場所での研磨や研削作業に使用できます。

レバーを握り続ける必要がないスロットル式

ガンガン削っても止まらないハイパワー

砥石交換はスパナ不要のスピンドルロック仕様

消音フィルター付きでハイパワーでも静か

替ディスクはEA809EK-80A~-120A、EA809EL-80A~120A、EA809EH-40A~-120A、EA809EJ-80A~-120Aを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.