

品番：EA162PA-1

品名：13,000rpm/70x122mm エア-サンダー-(クリップ式)



販売価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/04 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0997ページ		



仕様

使用コンプレッサー	2.2kW	使用圧力	0.63MPa
回転数	15,000rpm	エア-消費量	145L/min
重量(g)	500	吸入口	Rc1/4"
パッドサイズ	75×82mm	使用ペーパーサイズ	70×122mm
雄ねじプラグ付			
75mm幅のロールペーパーをカットしてご使用下さい			
楕円運動しながら研磨します。			
替ペーパー:EA809XE-213~216			
ホース付(2m)			
騒音値	80.6dB(A)	三軸合成値	16.7m/s2(ISO22867)
サイズ	75(W)×145(D)×70(H)mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.