

品番 : EA162RE-1

品名 : # 40/125mm 穴付ディスク[®]-パ[®]-(マジック式/5枚)



販売価格	610円(税抜) / 671円(税込)		
カタログ価格	610円(税抜) / 671円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/02 03:48現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0968ページ		



粒度	MH2	MH2
100	○	○
80	○	○
60	○	○
40	○	○



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	MH2
商品名	リコマジック	粒度	#40
直径	125mm	穴形状	穴有
入数	5枚		

マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。

空研ぎ用

優れた耐久力が作業能率をサポートします。

クッション効果により、深いキズが入りません。

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・錆や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に

※仕上げの研磨に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RE-3~-10(10枚入り)やEA162RG-3~-10(100枚入り)のMR2タイプからお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

