

品番 : EA162RE-7

品名 : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)



販売価格	985円(税抜) / 1,084円(税込)		
カタログ価格	985円(税抜) / 1,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/02 05:02現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0968ページ		



タイプ	MR2	MR2
穴の有無	○	○
粒度	○	○
穴形状	○	○



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	MR2
商品名	リコマジック	粒度	#180
直径	125mm	穴形状	穴有
入数	10枚		

マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。

空研ぎ用

優れた耐久力が作業能率をサポートします。

クッション効果により、深いキズが入りません。

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・錆や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に
- ・仕上げの研磨に

※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RE-1、-2(5枚入り)やEA162RG-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

