

品番：EA162RG-3

品名：# 80/125mm 穴付ディスクハロー(マジック式/100枚)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/02 04:54現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	0968ページ		



粒度	MR2	MR2
125mm	○	○
100mm	○	○
75mm	○	○
50mm	○	○



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	MR2
商品名	リコマジック	粒度	#80
直径	125mm	穴形状	穴有
入数	100枚		

マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。

空研ぎ用

優れた耐久力が作業能率をサポートします。

クッション効果により、深いキズが入りません。

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・錆や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に
- ・仕上げの研磨に

※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RE-1、-2(5枚入り)やEA162RG-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

