

品番：EA162SB

品名：11,000rpm/100mm エア-アングルグライダ-



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,500円(税抜) / 22,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,500円(税抜) / 22,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2026/03/15 00:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0998ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|-----------|--------|------------------|
| 全長 | 230mm | 重量 | 1.8kg |
| 使用圧力 | 0.64MPa | エア-消費量 | 170L/min |
| 無負荷回転数 | 11,000rpm | 吸入口 | Rc(PT)1/4" |
| 使用コンプレッサー | 2.2kw以上 | 適合砥石 | 直径:100mm、穴径:16mm |
| 軸径 | 3/8UNFx24 | | |
| プラグ付 | | | |
| 砥石は付いておりません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.