

品番：EA163HC

品名：16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/02 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1037ページ		



仕様

全長:380mm
付属品:ベルト2本(粒度:#80・#100 各1本)、六角棒レンチ4mm(1本)
付属の六角棒レンチでネジを緩めると、ベルト部が360°可動します。
重量:約1.3kg
使用圧力:0.6MPa
エアー消費量:250L/min
回転数:16,000rpm
吸入口:Rc(PT)1/4"
ベルトサイズ:20×520mm
使用コンプレッサー:2.2kw
プラグ付

代替品

	品番 EA163HD
	コメント 20x520mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.