

品番：EA163KA

品名：18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー



販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 07:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0996ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KBS-10A
使用ペーパーサイズ	10×330mm	ベルト速度	1,200m/min
無負荷回転数	18,000rpm	全長	330mm
全幅	85mm	重量	900g
エアー消費量	450L/min	騒音レベル	85dB
振動値(3軸合成値)	0.7m/s ²	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	吸入口	Rc1/4"
使用ホース内径	6.5mm	付属品	カップリングプラグ20PM ベルトペーパー:10mm(#60) 六角棒スパナ:1.5mm

非吸塵式

小型・軽量の為、奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適

ベルトペーパーはワンタッチで交換可能

作業用途に応じてアームの角度が自由に調節出来る

排気方向を自由に変える事が出来る

スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない

不織布ベルトも使用できます

溶接のビート部やスポット部の研削、鉄・アルミ等金属加工品の面取り・バリ取り・サビ取り、木工加工品の研削作業に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.