

品番：EA163KB-2

品名：14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー



販売価格	49,100円(税抜)／ 54,010円(税込)		
カタログ価格	49,100円(税抜)／54,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/22 05:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1051ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KBS-20T/S
回転数	14,000rpm	全長	427mm
エアー消費量	620L/min	使用圧力	0.6MPa
吸入口	Rc1/4"	ベルトサイズ	20×520mm(#60・#80・#120)
重量	1.6kg	使用コンプレッサー	2.2kW
付属品	カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)		
溶接ビード部やスポット溶接部の研削作業に			
鉄、アルミ等の金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業に			
木工加工品の研削作業に			
ロックナットを廃止した先端部は狭隘部位の研削が可能			
アームの角度調整は蝶ねじ1本で変更可能			
ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮			
スイベル式ねじスリーブ採用でエアーホースがねじれません			
排気方向を360度変更できるサイレンサー採用で低騒音			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.