


品番 : EA164DG-210

品名 : 1/2"DR/10mm ディーブ°インパ°外ソケット(十二角)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/28 19:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0481ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |               |    |           |
|---|---------------|----|-----------|
| メーカー  | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 14305M-10 |
| 差込角   | 1/2" (12.7mm) | 対辺 | 10mm      |
| 外径  | 17mm          | 全長 | 80mm      |
| 重量  | 140g          |    |           |
| 12ポイント  |               |    |           |
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 |               |    |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.