

品番 : EA164DR-230

品名 : 1/2"DRx30mm ディーフソケット(動力工具用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/28 16:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0469ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                 |               |        |           |
|---------------------------------|---------------|--------|-----------|
| メーカー                            | コーケン (Ko-ken) | 型番     | 24300M-30 |
| 対辺(mm)                          | 30            | 外径(mm) | 40        |
| 全長(mm)                          | 77            | 差込角    | 1/2"      |
| 6ポイント                           |               |        |           |
| 組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様 |               |        |           |
| 狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。  |               |        |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.