

品番：EA164DY-517

品名：1/2"DRx17mm ホールナット用インパクトソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/20 08:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0470ページ | | |



作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています

仕様

| | | | |
|------|-------|--------|--------|
| メーカー | Wera | 型番 | 004590 |
| 商品名 | 8790C | 差込角 | 1/2" |
| 対辺 | 17mm | ソケット深さ | 約25mm |
| 全長 | 85mm | 軸径 | 30mm |

ホールナット用インパクトソケット

ホールナットを保護するプラスチックインサートが組み込まれています。

プラスチックスリーブにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.