

品番 : EA164FC-110

品名 : 1"DR/1・1/4" インパ°クテイフ°ソケット(インチ/薄肉)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,430円(税抜) / 8,173円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,430円(税抜) / 8,173円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/19 17:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0484ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |               |    |              |
|---|---------------|----|--------------|
| メーカー  | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 18301A-1.1/4 |
| 差込角   | 1" (25.4mm)   | 対辺 | 1-1/4"       |
| 外径  | 48.5mm        | 全長 | 108mm        |
| 6ポイント   |               |    |              |
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能                         |               |    |              |
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 |               |    |              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.