

品番 : EA164FC-122

品名 : 1"DR/ 2" インパクトドライブソケット(インチ/薄肉)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 12:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0484ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---------------|----|----------|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 18301A-2 |
| 差込角 | 1" (25.4mm) | 対辺 | 2" |
| 外径 | 72.3mm | 全長 | 108mm |
| 6ポイント | | | |
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | | | |
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | | | |

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA164FC-122A コメント 変更点: 駆動部外径・バンド溝径等 |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.