

品番：EA164FC-42

品名：1"DRx42mm 薄肉イハ°クトディ°ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,650円(税抜) / 9,515円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,650円(税抜) / 9,515円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/18 05:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0484ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |               |    |           |
|---|---------------|----|-----------|
| メーカー  | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 18301M-42 |
| 差込角   | 1" (25.4mm)   | 対辺 | 42mm      |
| 外径  | 61mm          | 全長 | 108mm     |
| 重量  | 1245g         |    |           |
| 6ポイント   |               |    |           |
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能                         |               |    |           |
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 |               |    |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.