


品番 : EA164KD-107

品名 : 3/8"DRx 7mm [HEX]インパクトビットソケット



販売価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/02 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0474ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/4" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

## 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BTP3M-07P
対辺(mm)	7	外径(mm)	11.7
全長(mm)	70	差込角	3/8"
サイズ(mm)	S:7、L:70、D1:22、D2:11.7	重量(g)	82

AMBAC (アンバック) システム...独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。

少し奥まった個所にあるボルト・ナットにエクステンションバーを使わずリーチできるセミロングタイプ。

ピン・リング付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.