

品番 : EA164KE-215

品名 : 1/2"DRx15mmセミデューブインパクトソケット(ピン・リング付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 14:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0474ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BP4M-15TP |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 15 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 22 | 差し込み部外径(d2; mm) | 25 |
| 深さ(mm) | 20(最大深さ:34) | 全長(L; mm) | 52 |
| 薄肉仕様 | | | |
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | | | |
| ピン・リング標準付属 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.