

品番：EA164KG-17

品名：1/2"DRx17mm ホールナットインパクトソケット(薄肉)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/03 07:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0475ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                            |       |          |
|----------|----------------------------|-------|----------|
| メーカー     | 京都機械工具 (KTC)               | 型番    | BP49-17G |
| 差込角 (sq) | 12.7(1/2")                 | 六角サイズ | 17mm     |
| 全長       | 101.2mm                    | 重量    | 182g     |
| ソケット外径   | 25.4mm (ガードを外した時の外径: 24mm) | 差込部外径 | 25mm     |
| 深さ       | 六角側: 23.2mm、四角側: 18mm      | カラー   | 青        |

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。

ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。

低頭ナットにも有効。

ソケット中央部のくびれによるトーシヨン効果により耐久性アップ。

芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。

口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

