品番: EA164KG-19

品名:1/2"DRx19mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)



販売価格	3,270円(税抜)/3,597円(税込)					
カタログ価格	3,270円(税抜)/3,597円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 00:12現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0484ページ					









仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BP49-19G
差込角(sq)	12.7(1/2")	六角サイズ	19mm
全長	101.2mm	ソケット外径	27.4mm(ガードを外した時の外径: 26mm)
差込部外径	25mm	深さ	六角側:25.2mm、四角側:18mm
カラー	赤		

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。

ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。

低頭ナットにも有効。

芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。

口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

株式会社エスコ