

品番：EA164KG-19

品名：1/2"DRx19mm ホールナットインパクトソケット(薄肉)



販売価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BP49-19G
差込角 (sq)	12.7(1/2")	六角サイズ	19mm
全長	101.2mm	ソケット外径	27.4mm (ガードを外した時の外径: 26mm)
差込部外径	25mm	深さ	六角側: 25.2mm、四角側: 18mm
カラー	赤		

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。

ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。

低頭ナットにも有効。

芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。

口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

