品番: EA164KG-21

品名:1/2"DRx21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)



販売価格	<b>3,340円</b> (税抜)/3,674円(税込)				
カタログ価 格	3,340円(税抜)/3,674円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 01:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0484ページ				









## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BP49-21G
差込角(sq)	12.7(1/2")	六角サイズ	21mm
全長	101.2mm	ソケット外径	28.9mm (ガードを外した時のソケット外径:27.5mm)
差込部外径	25mm	深さ	六角側:27.2mm、四角側:18mm
カラー	黄色		

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。

ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。

低頭ナットにも有効。

ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。

芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。

口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

## 株式会社エスコ