品番: EA164KG-22

品名: 1/2"DRx22mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)



販売価格	3,480円 (税抜)/3,828円(税込)				
カタログ価 格	3,480円(税抜)/3,828円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 01:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0484ページ				









仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BP49-22G
差込角(sq)	12.7(1/2")	六角サイズ	22mm
全長	101.2mm	ソケット外径	30.9mm (ガードを外した時のソケット 外径:29.5mm)
差込部外径	25mm	深さ	六角側:28.2mm、四角側:18mm
カラー	白		

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。

ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。

低頭ナットにも有効。

ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。

芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。

口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

株式会社エスコ