

品番：EA164KH-2

品名：1/2"DR イパ°外用ハブナットソケットセット



販売価格	8,040円(税抜) / 8,844円(税込)		
カタログ価格	8,040円(税抜) / 8,844円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 20:14現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0474ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ATS3082
差込角	1/2" (12.7mm)	対辺	30・32mm
外径	42・44mm	全長	75mm
総重量	730g		

トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状のフロント(リア)アクスルハブナットの、インパクトレンチでの緩め作業に。

ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用

ドライブシャフトネジ部と干渉しない、全長75mmのセミディープタイプ

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

【パワーフィット形状採用】

ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.