

品番：EA164KH-30

品名：1/2"DRx30mm インパ°外用ハブホルツケット(十二角)



販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0474ページ		



#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	AS308-30W
差込角	1/2" (12.7mm)	対辺(mm)	30
外径(mm)	42	全長(mm)	75
重量(g)	360	適合車種	トヨタ、ベンツEクラス、BMW3シリーズ
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです			
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用			
ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです			
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上			
12ポイント			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.