

品番：EA164KK-1

品名：3/4"DR インパクトソケットセット



販売価格	59,100円(税抜) / 65,010円(税込)		
カタログ価格	59,100円(税抜) / 65,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0475ページ		



対辺 (mm)	対辺 (インチ)	ソケット全長 (mm)	ソケット全長 (インチ)
21	7/8"	26	1"
22	7/8"	26	1"
24	15/16"	26.5	1 1/16"
26	1"	28	1 1/8"
27	1 1/16"	28.5	1 1/8"
30	1 1/8"	30	1 1/4"
32	1 1/4"	31	1 1/4"
35	1 3/8"	35.5	1 3/8"
36	1 3/8"	36	1 3/8"
41	1 7/8"	38	1 7/8"
46	1 7/8"	40	1 7/8"



インチ	ミリ	インチ	ミリ
1/2"	12.7mm	3/8"	9.5mm
15/16"	23.8mm	1/2"	12.7mm
1"	25.4mm	5/8"	15.9mm
		3/4"	19.0mm
		1 1/8"	28.6mm
		1 1/4"	31.8mm

### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBP614TP
〈セット内容〉	14点	差込角	3/4"
対辺(6角)	21・22・24・26・27・30・32・35・36・41・46mm 46mmテンションバー		150mm
ソケット全長	対辺21mm:26mm 対辺22mm:26mm 対辺24mm:26.5mm 対辺26mm:28mm 対辺27mm:28.5mm 対辺30mm:30mm 対辺32mm:31mm 対辺35mm:35.5mm 対辺36mm:36mm 対辺41mm:38mm 対辺46mm:40mm	インパクトレンチ用アダプタ	凹12.7→凸19.0 凹25.4→凸19.0
ケースサイズ	内寸:530(W)×130(D)×100(H)mm 外寸:545(W)×160(D)×100(H)mm		

中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

付属のアダプタで12.7sq.、19.0sq.、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.