

品番：EA164KK-1

品名：3/4"DR インパクトソケットセット



販売価格	59,100円(税抜) / 65,010円(税込)		
カタログ価格	59,100円(税抜) / 65,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/08 20:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0475ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBP614TP
〈セット内容〉	14点	差込角	3/4"
対辺(6角)	21・22・24・26・27・30・32・35・36・41・46mm	46mmテンションバー	150mm
ソケット全長	対辺21mm:26mm 対辺22mm:26mm 対辺24mm:26.5mm 対辺26mm:28mm 対辺27mm:28.5mm 対辺30mm:30mm 対辺32mm:31mm 対辺35mm:35.5mm 対辺36mm:36mm 対辺41mm:38mm 対辺46mm:40mm	インパクトレンチ用アダプタ	凹12.7→凸19.0 凹25.4→凸19.0
ケースサイズ	内寸:530(W)×130(D)×100(H)mm 外寸:545(W)×160(D)×100(H)mm		

中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

付属のアダプタで12.7sq.、19.0sq.、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.