


品番：EA164KK-327

品名：3/4"DRx27mm [HEX]インパクトビットソケット



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BTP6-27P
対辺(mm)	27	外径(mm)	32.5
全長(mm)	85	差込角	3/4"
サイズ(mm)	S:27, L:85, D1:38, D2:32.5	重量(g)	478

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。

ピン・リング付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.