

品番：EA164KN

品名：3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)



販売価格	54,800円(税抜) / 60,280円(税込)		
カタログ価格	54,800円(税抜) / 60,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0475ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ATBP611TP
差込角	3/4"	(3/4")インパクトコンビソケット(hex×sq)	35×17・38×20・41×20・41×21mm
(3/4")薄肉ディープインパクトソケット	33mm	(3/4")薄肉セミディープインパクトソケット	10・12・14・17・19・22mm
ソケット全長	52~100mm	ケースサイズ	310(W)×165(D)×70(H)mm
重量	6kg		

セット内容11点

大型車ホイールのJIS・ISO両方式に幅広く対応

アウターナット・インナーナット兼用

ホイールナットコンビソケットは、アウターナットとインナーナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.