


品番 : EA164KN-11


品名 : 3/4"DR/32x17mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
カタログ価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/27 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0484ページ		



項目	単位	値
S1	mm	32
S2	mm	17
D1	mm	46.5
D2	mm	50
H	mm	12
L	mm	76
I	mm	51
重量	g	19.00



1/4"	6.35mm	3/8"	9.53mm
1/2"	12.7mm	1/2"	19.05mm
1"	25.4mm	1 1/2"	38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3217TP
サイズ(hex×sq)	32×17mm	外径(mm)	50
全長(mm)	76	差込角	3/4"
サイズ(mm)	S1:32、S2:17、D1:46.5、D2:50、 H:12、L:76、I:51	重量(g)	780
アウターナット・インナーナット兼用			
AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上			
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。			
ピン・リング付			
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.