

品番 : EA164KN-12


品名 : 3/4"DR/35x17mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0484ページ		



寸法	単位	公差
S1	mm	±0.05
S2	mm	±0.05
D1	mm	±0.05
D2	mm	±0.05
H	mm	±0.05
L	mm	±0.05
I	mm	±0.05



1/2"	→6.35mm	3/8"	→9.53mm
1/2"	→12.7mm	3/4"	→19.05mm
1"	→25.4mm	1 1/2"	→38.1mm

## 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3517TP
サイズ(hex×sq)	35×17mm	外径(mm)	50
全長(mm)	78	差込角	3/4"
サイズ(mm)	S1:35、S2:17、D1:50、D2:50、H:13、L:78、I:53	重量(g)	840

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.