品番: EA164KN-14

品名:3/4"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	7,770円(税抜)/ 8,547円(税込)				
カタログ価 格	7,770円(税抜)/8,547円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 08:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0484ページ				











インチ・ミ	ミリ換算表
1/4" ··· 6.35nm	%° · · · 9.53mm
1/2" 12.7mm	34" ··· 19.05mm
1"···25.4mm	13½"···38.1nm

## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	ABP6-4119TP
サイズ(hex×sq)	41×19mm	外径(mm)	50
全長(mm)	80	差込角	3/4"
サイズ(mm)	\$1:41,\$2:19,D1:58,D2:50,H: 14,L:80,I:55	重量(g)	900

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC (アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.