


品番 : EA164KN-14


品名 : 3/4"DR/41x19mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 14:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



S1	S2	D1	D2	H	L	I
41	19	58	50	80	80	55



1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-4119TP
サイズ(hex×sq)	41×19mm	外径(mm)	50
全長(mm)	80	差込角	3/4"
サイズ(mm)	S1:41、S2:19、D1:58、D2:50、H:14、L:80、I:55	重量(g)	900

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.