


品番 : EA164KN-15


品名 : 3/4"DR/41x20mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,770円(税抜) / 8,547円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,770円(税抜) / 8,547円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/11/09 06:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0484ページ                      |      |   |



|    |    |       |
|----|----|-------|
| 寸法 | 単位 | 公差    |
| S1 | mm | ±0.05 |
| S2 | mm | ±0.05 |
| D1 | mm | ±0.05 |
| D2 | mm | ±0.05 |
| H  | mm | ±0.05 |
| L  | mm | ±0.05 |
| I  | mm | ±0.05 |



|      |        |        |         |
|------|--------|--------|---------|
| 1/4" | 6.35mm | 3/8"   | 9.53mm  |
| 1/2" | 12.7mm | 1/2"   | 19.05mm |
| 1"   | 25.4mm | 1 1/2" | 38.1mm  |

### 仕様

|             |  |        |             |
|-------------|--|--------|-------------|
| メーカー        | 京都機械工具 (KTC)                           | 型番     | ABP6-4120TP |
| サイズ(hex×sq) | 41×20mm                                | 外径(mm) | 50          |
| 全長(mm)      | 80                                     | 差込角    | 3/4"        |
| サイズ(mm)     | S1:41、S2:20、D1:58、D2:50、H:14、L:80、I:55 | 重量(g)  | 900         |

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.