


品番：EA164KS-32

品名：1"DRx32mm ホールナット用インパクトソケット(薄肉)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/09 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP8-32TP
差込角	1" (25.4mm)	対辺(mm)	32
外径(mm)	50	全長(mm)	80
重量(g)	680		
6ポイント			
ピン・リング付			
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプ			
中型車 (2t~4t) クラス・大型車 (4t以上) バス等のホイールナット (アウトナット) の締緩作業に。			
AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上			
【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。			
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

