


品番 : EA164KS-32

品名 : 1"DRx32mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/8" ... 6.35mm	3/16" ... 9.53mm
1/4" ... 12.7mm	5/16" ... 19.05mm
1" ... 25.4mm	1 1/16" ... 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	ABP8-32TP
対辺(mm)	32	外径(mm)	50
全長(mm)	80	差込角	1"
サイズ(mm)	S:32、D1:46.5、D2:50、H:25、L:80、I:50	重量(g)	680

薄肉仕様

ピン・リング付

AMBAC(アンバッカ)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。

中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.