

品番：EA164KS-35


品名：1"DRx35mm ホールナット用インパクトソケット(薄肉)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,960円(税抜) / 5,456円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,960円(税抜) / 5,456円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/08 23:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0475ページ | | |



| |
|-----------------------|
| 35 KTC JAPAN ABP8-35T |
| 35 |
| 50 |
| 80 |
| 25 |
| 1 |
| 710 |



| | |
|---------------|-----------------|
| インチ・ミリ換算表 | |
| 1/4" - 6.35mm | 3/8" - 9.53mm |
| 1/2" - 12.7mm | 1/2" - 19.05mm |
| 1" - 25.4mm | 1 1/2" - 38.1mm |

仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | ABP8-35TP |
| 対辺(mm) | 35 | 外径(mm) | 50 |
| 全長(mm) | 80 | 差込角 | 1" |
| サイズ(mm) | S:35、D1:50、D2:50、H:25、L:80、 l:50 | 重量(g) | 710 |

薄肉仕様

ピン・リング付

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。

中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウトナット)の締緩作業。

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.